

**Machinetap, TiN, UNF: 3/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133405 3/4-16
GTIN	4045197532879
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Met schilaansnijding en speciale TiN-coating, voor roest- en zuurbestendige staalsoorten.** Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn** ASME – B1.1.

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: B

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3xD bij doorlopend gat

Snijrichting: rechts

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 19,05 mm

Totale lengte L<sub>tot.</sub>: 110 mm

Schacht-Ø: 14 mm

Schacht-vierkant: 11 mm

Kerngat-Ø: 17,5 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	16
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	19,05 mm

Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	14 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	110 mm
Schacht-vierkant	11 mm
Draaddiepte	57,15 mm
Draadspoed	1,587 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	3/4-16
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw