

Garant**ZCMX 050204, Soort: HBZ120**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 050204 HBZ120 Soort: HBZ120
Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm
Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm
Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	ZCMX 050204
Soort	HBZ120
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Coating	PVD
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	10 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien