

**Garant****ZCMX 050204, Soort: HBZ310**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 268420 HBZ310 |
| GTIN          | 4062406273644 |
| Artikelklasse | 21E           |

## Omschrijving

ZCMX 050204 HBZ310 Soort: HBZ310  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm  
Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

## Technische beschrijving

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Snijmateriaal                | HM          |
| Soort                        | HBZ310      |
| Hoekradius                   | 0,4 mm      |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2           |
| Hoofdtoepassing              | N           |
| Snedecndities                | continu     |
| ISO-code wisselplaat         | ZCMX 050204 |
| Snijdiepte $a_p$             | 0,2 - 4 mm  |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing          | 200 - 600 m/min              |
| Coating                                      | PVD                          |
| Voeding boren                                | 0,03 - 0,3 mm                |
| Voeding draaien                              | 0,05 - 0,4 mm                |
| geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$ | 10 mm                        |
| Producttype                                  | Wisselplaat voor het draaien |