

Garant**ZCMX 060204, Soort: HBZ030**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Harder substraat voor een hogere standtijd met dunne CVD-coating. Speciaal voor vlak- en langsdraaitoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 12 mm

Soort: HBZ030

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijanten	2
Coating	CVD
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	ZCMX 060204
Soort	HBZ030
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 200 m/min
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	12 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien