


Garant**ZCMX 060204, Soort: HBZ310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268423 HBZ310
GTIN	4062406273828
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 060204 HBZ310 Soort: HBZ310
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm
Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	ZCMX 060204
Coating	PVD
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Snijmateriaal	HM

Soort	HBZ310
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	12 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien