

**Garant**
**ZCMX 080304, Soort: HUZ310**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	268425 HUZ310
GTIN	4062406273910
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

ZCMX 080304 HUZ310 Soort: HUZ310  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm  
 Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Snedecndities	continu
Soort	HUZ310
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
ISO-code wisselplaat	ZCMX 080304
Hoofdtoepassing	N

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien