



Machinetap, TiN, UNF: 10-32



Bestelgegevens

Bestelnummer	133405 10-32
GTIN	4045197532817
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Met **schilaansnijding** en **speciale TiN-coating**, voor **roest- en zuurbestendige staalsoorten**. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor **UNF-unieschroefdraad fijn** ASME – B1.1.

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: B

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3xD bij doorlopend gat

Snijrichting: rechts

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 4,83 mm

Totale lengte L_{tot.}: 70 mm

Schacht-Ø: 3,5 mm

Schacht-vierkant: 2,7 mm

Kerngat-Ø: 4,1 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	4,1 mm

Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	32
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	3,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	70 mm
Schacht-vierkant	2,7 mm
Draaddiepte	14,49 mm
Draadspoed	0,794 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	10-32
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw