

**Garant****ZCMX 080304, Soort: HBZ120**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

ZCMX 080304 HBZ120 Soort: HBZ120

Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Coating	PVD
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HBZ120

ISO-code wisselplaat	ZCMX 080304
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien