


Garant**ZCMX 080308, Soort: HBZ140**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 16 mm

Soort: HBZ140

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a _p	0,4 - 2 mm
Soort	HBZ140
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	ZCMX 080308

Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Coating	PVD
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien