


**Garant**
**ZCMX 10T304, Soort: HBZ310**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

ZCMX 10T304 HBZ310 Soort: HBZ310

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T304
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Coating	PVD
Soort	HBZ310
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien