

**Garant****VBGW 160404 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	266016 NK
GTIN	4062406275853
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MKD** - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor kortspanende non-ferrometalen.

**Toepassing:**

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

**Advies:**

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	MKD
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	VBGW 160404 FN
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 1000 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Coating	ongecoat
Voeding f	0,005 - 0,08 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijkantuitvoering	NK
Aantal wisselingen/snijanten	1
Soort	MKD
Tolerantie	G
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien