



Schachtdraadrees 2xD, TiAlN, M: M16



Bestelgegevens

Bestelnummer	139650 M16
GTIN	4045197081964
Artikelklasse	11J

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van **exacte binnendraad**, (op stabiele opspanmogelijkheden letten). **Inwendige koelvloeistofoevoer.**

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 139640

Draadsoort: M

Draadsoort: M-LH

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: VHM

Schroefdraadnorm: DIN 13

Schacht: DIN 6535 HA met h6

Inwendige koeling: ja

Aantal tanden Z: 4

Boordiepte voor blind en doorlopend gat: 2,0xD

Draadspeed: 2 mm

Boor-Ø d₁: 12 mm

maximale toepassingsdiepte l₁: 32,9 mm

Schachtlengte L_s: 45 mm

Totale lengte L_{tot.}: 90 mm

Technische beschrijving

Boor-Ø d ₁	12 mm
Boordiepte voor blind en doorlopend gat	2,0xD
Draadspeed	2 mm

maximale toepassingsdiepte l_1	32,9 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal tanden Z	4
Voeding f_z in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Schacht-Ø	12 mm
Totale lengte $L_{\text{tot.}}$	90 mm
Schachtlengte L_s	45 mm
Inwendige koeling	ja
Boor-Ø	12 mm
Volprofiel	ja
Draaddiepte	32 mm
Draadafmeting	16
Coating	TiAlN
Draadsoort	M
Draadsoort	M-LH
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	VHM
Schroefdraadnorm	DIN 13
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Toepassing bij boringtype	tot $2 \times D$ bij blind en doorlopend gat
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	groen