

Garant GRIDLINE

**Vleugeldeur-machinekast zonder afrolrand, met uittrekbaar legbord,
26×20G, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	932105 800
GTIN	4062406277086
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 30×28G. Met vleugeldeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Uitgerust met 2 uittrekbare legborden met een belastbaarheid van 75 kg.

Plaatsing:

Aantal uittrekbare legborden: 2

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016,

poedercoating. Laderomp en uittrekbaar legbord niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bijbehorende lades 26×20G.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Gewicht	45 kg
Diepte	700 mm

Nuttige hoogte	650 mm
Hoogte	800 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige diepte in G	20
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26×20G
Producttype	Machinekast

Accessoires

Uittrekbaar legbord 75 kg Inbouwhoogte 75 mm	930654 75
Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12