



LED-EX werklamp met batterij, Type: 3AALH



Bestelgegevens

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 081491 3AALH |
| GTIN | 032705104035 |
| Artikelklasse | 08C |

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige werklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

Extreem felle verlichting en zeer lange levensduur.

Multifunctionele werklamp met afneembare magneetvoet, hecht zich aan metalen oppervlakken. Lampkop 360° draaibaar en 120° naar boven en beneden kantelbaar (vergrendelbaar in elke positie). Met clip van staal en frontschakelaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Lichtbron | Led-module |
| Apparaateigenschap | Geschikt voor EX-zone |
| Lichtstroom | 228 lm |
| Totale breedte | 54 mm |
| IP-klasse | IP 67 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gewicht | 185 g |
| ATEX-zone | zone 0 |
| ATEX-zone | zone 20 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 3 |
| Batterijtype | Mignon, AA |
| Totale lengte | 182 mm |
| Brandduur | 8,4 h |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Producttype | Taschenlampe |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6 | 081551 LR6 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6 | 081552 LR6 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6 | 081553 LR6 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6 | 081554 LR6 |
| Lithium-metaal batterijen Internationaal type LR6 | 081559 LR6 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6 | 081561 LR6 |