

**Garant****Machinetap extra lang HSS-E, ongecoat, M: M8****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 134660 M8     |
| GTIN          | 4045197075789 |
| Artikelklasse | 11H           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Met extra lange schacht.**≤ M10:schacht **volgens DIN 371;**≥ M12:schacht **volgens DIN 376.****Voordeel:**Bijzonder goed geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.****Technische beschrijving**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Aantal snijkanten Z      | 3            |
| Draadspoed               | 1,25 mm      |
| Kerngat-Ø                | 6,8 mm       |
| Schroefdraad-Ø           | 8 mm         |
| Aantal spaangroeven      | 3            |
| Norm                     | Fabrieksnorm |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 8 mm         |
| Totale lengte L          | 140 mm       |
| Schacht-vierkant □       | 6,2 mm       |
| Tolerantieklasse         | ISO 2 6H     |
| Snijmateriaal            | HSS E        |
| Draaddiepte              | 24 mm        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draadsoort                   | M  |
| Draadafmeting                | M8   |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Spiraalkhoek                 | 40 graden                                  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij blind gat                      |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend)       | beperkt geschikt | 13 m/min       | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 15 m/min       | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 15 m/min       | P        |
| GG(G)                         | beperkt geschikt | 9 m/min        | K        |
| Olie                          | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                  | beperkt geschikt |                |          |