

Garant**Machinetap extra lang HSS-E, ongecoat, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	134660 M10
GTIN	4045197075796
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met extra lange schacht.****≤ M10:schacht volgens DIN 371;****≥ M12:schacht volgens DIN 376.****Voordeel:****Bijzonder goed geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.****Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	10 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	8,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	M

Draadafmeting	M10
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	9 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		