

**3M****VHB™-tape, zwart, Breedte x lengte (mm x m): 25X33**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Artikelklasse	08M

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Dubbelzijdige** hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

**3M™ 5952** betekent betrouwbaarheid op alle punten. Het biedt een optimaal aanpassingsvermogen aan de te lijmen oppervlakken. Dankzij dit kenmerk kunnen zowel dunne, als gestructureerde oppervlakken volledig spaanvrij worden verbonden.

### Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.

Lijm: Acrylaat

Lengte: 33 m

Breedte: 19 mm

Dikte: 1,6 mm

## Technische beschrijving

Minimale houdbaarheid	12 maand
Kleefkracht op staal	5,5 N/mm
Breedte	19 mm
Lijm	Acrylaat
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	dempend
Dikte	1,6 mm
Fabrikantnummer	5962F
Lengte	33 m
Type plakband	dubbelzijdig
Rekbaarheid	300 %
temperatuurbestendig tot	120 - 150 °C
Kleur	grijs
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Monteren
Opslagtemperatuur	20 °C
Materiaal afdekking	Papier
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Productnaamattribuut	zwart
Producttype	Plakband