

 Atlas Copco**Rechte persluchtslijper G2414, spantang-Ø 6 mm kort, Type: S250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079447 S250
GTIN	7322590019839
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**

Korte uitvoering, lengte 215 mm.

Spantang-Ø 6mm.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:**Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):**

ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	G2414 S250
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Afgegeven vermogen	950 W

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Maximale luchtbehoefte	870 l/min
Geluidsproductie	85 dB(A)
Gewicht	0,78 kg
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	079459 6
--	----------