

**Garant****GARANT Master Alu VHM-hoogrendement-ruimer HPC blind gat, DLC,  
Nominale Ø DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	164405 10
GTIN	4062406283995
Artikelklasse	10P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Speciale** HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor de **aluminiumbewerking**, met verbeterde snijkangeometrie en doorontwikkeld HM-substraat. Extra korte snijkanten voor hogere snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie dankzij radiaal geplaatste, rechtstreeks op de snijkant gerichte koelvloeistofgaten. **Voor NC geschikte uitvoering** met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke deling van de snijkanten en speciaal gevormde rondfasebreedte. **Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens**. Beide uitvoeringen recht gegroefd met DLC-coating sp<sup>2</sup>.

Uitvoering met DLC-coating sp<sup>2</sup>.

**Tolerantiegegevens:**

**Configureerbaar:** ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

**H7:** uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

**Toepassing:**

Speciale uitvoering voor blinde boorgaten.

**Technische beschrijving**

Snijlengte L <sub>c</sub>	12 mm
Totale lengte L	120 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Tolerantie	configureerbaar
Aantal snijkanten Z	6

Afkoppellengte $L_1$	80 mm
Serie	Master Alu
Ø-Bereik	9,701 - 10,2 mm
Voeding $f$ in gietaluminium	1,8 mm/omw,
Nominale Ø $D_c$	10 mm
Overmaat op nominale Ø	0,1 mm
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij blind gat
Gekleurde ring	geel
Producttype	Phillips-bit

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		