

Garant**ZCMX 050204, Soort: HBZ035**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c : 10 mm

Soort: HBZ035

Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm

Coating	PVD
ISO-code wisselplaat	ZCMX 050204
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HBZ035
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- \varnothing D _c	10 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien