

Garant**Digitale schuifmaat HCT IP67 met Bluetooth, Meetbereik: 150 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412780 150
GTIN	4062406286712
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP67 met **Bluetooth**. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5mm**. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden.

2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voor een eenvoudige bediening is de optionele, gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT)-app voor Android en iOS beschikbaar.

Voordeel:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:

- **Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.**
- **Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.**
- **Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.**
- **Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Reservedeel:

Batterijhouder nr. 412237 maat B.

Verpakking: stevige box

Norm: DIN 862

Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Dieptemaat: vlak

IP-klasse: IP 67

Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device)

Draadloze toepassing: HCT Mobile App

Aflezing: 0,01 mm

Aflezing: 0,0005 inch

Maximale afwijking: 0,03 mm

Beklengte: 40 mm

Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device)

Draadloze toepassing: HCT Mobile App

Technische beschrijving

Dieptemaat aanwezig	ja
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden	ja
Beklengte	40 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maximale afwijking	0,03 mm
Dieptemaat	vlak
Automatische uitschakeling	ja
Norm	DIN 862
Batterijtype	Knoopcel
Serie	HCT
Stand-by-schakeling	ja
Aflezing	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Kalibratie	A1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Internationaal type	CR2032
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	011050 200
Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	011030 200
Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B