

Garant**ZCMX 080304, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268425 HBZ025
GTIN	4062406286927
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 16 mm

Soort: HBZ025

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	ZCMX 080304
Snijmateriaal	HM
Coating	PVD
Snijnsnelheid v _c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Soort	HBZ025

Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Snedeccondities	continu
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien