

Garant**ZCMX 10T308, Soort: HBZ035**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c : 20 mm

Soort: HBZ035

Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Coating	PVD
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T308

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Soort	HBZ035
Snij diepte a_p	0,4 - 2 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien