



Werkplaatsschuifmaat met afgeronde binnenmeetvlakken, Meetbereik: 200mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 415140 200 |
| GTIN | 7630041147766 |
| Artikelklasse | 45A |

Omschrijving

Uitvoering:

Werkplaatsschuifmaat met vastzetschroef. Verdiept liggende hoofdverdeling voorkomt een sterke slijtage. Mat verchromde schaalachtergrond voor verbeterde leesbaarheid.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------------|
| Binnenmeetbek-Ø | 10 mm |
| Verdeling | 0,05 mm |
| Beklengte | 60 mm |
| Vastzetting | ja |
| Verdeling | 1/128 inch |
| Meetbereik | 0 - 200 mm |
| Verdeling nonius mm/inch | ja |
| Meettechniek | analoog |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |