




Ronde borstel X-LOCK, RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 125X-LOCKmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Artikelklasse	55V

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **X-LOCK** snelspansysteem voor snel wisselen van borstels zonder gereedschap.

Technische beschrijving

Aantal gedraaide draaddelen	24
Borstel-Ø D ₁	125 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Lengte borsteldeel H ₁	28 mm

Bezetting breedte L ₁	12 mm
Serie	X-LOCK
Bezetting materiaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel