

Garant**Machinetap, stoomontlaten, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	134851 M3
GTIN	4045197345721
Artikelklasse	11H

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,5 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13

Aansnijdingsvorm	C
Spiraelhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
CuZn	beperkt geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		