

**Garant****ZCMX 080304, Soort: HBZ035**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- $\varnothing$  D<sub>c</sub>: 16 mm

Soort: HBZ035

Snijdiepte a<sub>p</sub>: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

## Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a <sub>p</sub>	0,4 - 2 mm
Soort	HBZ035

ISO-code wisselplaat	ZCMX 080304
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Coating	PVD
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien