

**Garant****Snijplaat 6e, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140350 M10
GTIN	4045197083401
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Tolerantieveld 6e = **met ondermaat ca. 0,03 – 0,04 mm.** Voor tolerantieklasse 'middel', als bouten een **galvanische beschermlaag** krijgen.

**Technische beschrijving**

Oplopend met	1,5 mm
Hoogte	11 mm
Buiten-Ø	30 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	M10
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		