



Kernboormachine, Type: MAB155



Bestelgegevens

Bestelnummer	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:

- Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.
- Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.
- Oliebadaandrijving.

Opmerking:

- Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.
- Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
- Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Verpakking: Transportkoffer

Fabrikantnummer: MAB 155

Wattage: 1050 W

Maximaal toerental: 320 min⁻¹

Maximale kernboor-Ø in staal: 35 mm

Boordiepte: 30 mm

Lengte magneetvoet: 80 mm

Technische beschrijving

Lengte magneetvoet	80 mm
Boordiepte	30 mm

Wattage	1050 W
Werkslag	39 mm
Breedte magneetvoet	160 mm
Fabrikantnummer	MAB 155
Gewicht	11 kg
Maximaal toerental	320 min ⁻¹
Maximale kernboor-Ø in staal	35 mm
Netspanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine