



Perslucht-schroefmachine, Type: S2307CE

Bestelgegevens

Bestelnummer	079163 S2307CE
GTIN	7322590038373
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

- **Met slipkoppeling.**
- **Draaimoment instelbaar.**
- **Omschakelbaar voor rechts-/linksom draaien.**

Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674205 e.v.). Draaimoment is van buiten via draaihuls instelbaar.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Draaimomentbereik: 2,5 – 10 Nm

Maximale schroef-Ø (8.8–12.9): M6

Maximaal toerental: 900 min⁻¹

Gereedschapsopname afmeting: 1/4 inch

Uitvoering: Pistool

Maximale luchtbehoefte: 504 l/min

Technische beschrijving

Uitvoering	Pistool
Maximale luchtbehoefte	504 l/min
Draaimomentbereik	2,5 – 10 Nm
Gewicht	1,2 kg
Fabrikantnummer	S2307CE
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch

Gegevensblad

Geluidsproductie	82 dB(A)
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximaal toerental	900 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M6
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP