

Garant
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 2,7mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 122540 2,7 |
| GTIN | 4045197051646 |
| Artikelklasse | 11E |

Omschrijving
Uitvoering:

Bijzonder stabiel door versterkte kerndikte, **speciaal profiel**. Aanslijping speciaal. **Hoge rondloopnauwkeurigheid** en **lange standtijden**. **Hoge boringskwaliteit**.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 122545** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 122540 + 129100HE** bestellen.

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------|
| Voeding f in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm/omw, |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Schachttolerantie | h6 |
| Nominale $\varnothing D_c$ | 2,7 mm |
| Spaangroeflengte L_c | 21 mm |
| Tolerantie nominale \varnothing | h7 |
| Schacht- $\varnothing D_s$ | 4 mm |
| Totale lengte L | 57 mm |
| Norm | DIN 6537 |
| aanbevolen maximale boordiepte L_2 | 17 mm |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | VHM |
| Uitvoering | 6xD |
| Type | FS |
| Tophoek | 140 graden |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Inwendige koeling | nee |
| Semi-standaard | ja |
| Gekleurde ring | groen |
| Producttype | Spiraalboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 190 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 170 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 140 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 85 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 75 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 65 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 40 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 40 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 30 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 25 m/min | S |
| GG(G) | beperkt geschikt | 70 m/min | K |
| CuZn | beperkt geschikt | 160 m/min | N |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |

droog

geschikt