


**3M****Minischuurband Ø 100×100 mm, 337DC, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568535 80
GTIN	8718734418603
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Korrel in rechthoekige blokjes geperst. Hoge korreldichtheid voor zeer lange standtijd. **Loopt niet vol** dankzij vastgelegde kanalen. **Gelijkblijvend oppervlakteresultaat** tijdens het hele schuurproces, ook bij dunne platen.

**Toepassing:**

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm). Maximaal toerental 5000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Schuurband breedte	100 mm
Schuurband-Ø	100 mm
Schuurband lengte	320 mm
3M-korrelaanduiding	A300
Korrelgrootte	80
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Fabrikantnummer	337DC
Producttype	Schuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		