

**HM-zaagblad, Type: 165T40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078212 165T40
GTIN	4002395369737
Artikelklasse	07A

**Omschrijving****Uitvoering:**

PTFE Coating (Teflon): reduceert de wrijving voor snellere en koelere snedes. Beschermst tegen corrosie en ophoping van hars. Lasergesneden trillingsgleuven: voor geringere trillingen en nauwkeurigere snedes. De gleuven zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdemper door de trillingen niet tot de HM-tanden te laten komen. Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert nauwkeurige snedes. Met kobalt versprongen HM-tanden: blijven langer geslepen en voor zuivere snedes. Geoptimaliseerd voor accugereedschap, extra dunne snedebreedte voor lange looptijd per acculading. Alle houtsoorten: Zacht-/hardhout, triplex, gecoate platen, melamine, MDF. Standaardzaagbladen zonder tefloncoating en trillingsgleuven.

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	15,87 mm
Aantal tanden	40
Geschikt voor	hout
Blad-Ø D	165 mm

Producttype

Cirkelzaagblad