

**HM-zaagblad, Type: 165T24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Artikelklasse	07A

**Omschrijving****Uitvoering:**

PTFE Coating (Teflon): reduceert de wrijving voor snellere en koelere snedes. Beschermt tegen corrosie en ophoping van hars. Lasergesneden trillings sleuven: voor geringere trillingen en nauwkeurigere snedes. De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdemper door de trillingen niet tot de HM-tanden te laten komen. Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert nauwkeurige snedes. Met kobalt versprongen HM-tanden: blijven langer geslepen en voor zuivere snedes. Geoptimaliseerd voor accugereedschap, extra dunne snedebreeds voor lange looptijd per acculading. Alle houtsoorten: Zacht-/hardhout, triplex, gecoate platen, melamine, MDF. Standaardzaagbladen zonder tefloncoating en trillings sleuven.

**Technische beschrijving**

Blad-Ø D	165 mm
Boring-Ø	15,87 mm
Aantal tanden	24
Geschikt voor	hout

Producttype

Cirkelzaagblad