

Garant**Kunststof slijpdelen Inzetstuk tbv draaibankcenter, grof, Type: 1010K****Bestelgegevens**

Bestelnummer	501561 1010K
GTIN	4062406372781
Artikelklasse	58F

Omschrijving**Uitvoering:**

Kunststof slijpdelen (korund-slijpkorrel in kunststof gebonden) hebben een **lage dichtheid** en een **zachtere drager**. Hierdoor is een **behoedzame bewerking** mogelijk en de **slijpdelen lopen niet vol**. Duidelijk **lagere schurende werking** vergeleken met keramische slijpdelen. Hogere schuurcapaciteit door grovere korrel.

Toepassing:

Voor het **fijnslijpen** en voor een **lichte afbraamwerkzaamheden** op zachte materialen zoals **aluminium, koper** en **kunststof**. Heeft een zeer hoge oppervlaktekwaliteit met een matte glans. Vorm **Conus** voor werkstukken met **boringen en contouren**.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Hoogte	10 mm
Vormbeschrijving	conus
Breedte	10 mm

Serie	GMT
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	grof
Inhoud	25 kg
Producttype	Slijpdeel

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststof, GFK	geeignet		
nat maximaal	geeignet		