

**Garant****GARANT Diabolo VHM-afbramer met spiraal 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 10Mmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	208167 10M
GTIN	4062406380441
Artikelklasse	11X

**Omschrijving****Uitvoering:****Uitstekende oppervlaktekwaliteiten** dankzij **35°spiraalhoek**.Speciaal voor de **harde bewerking** ontwikkelde afbramer. De doorontwikkelde Diabolo-coating maakt nog hogere standtijden en betere oppervlaktekwaliteiten mogelijk.Tolerantie: **Maat S = ± 0,2 mm. Tophoek ± 5 boogminuten**. Extra lange afbramers voor uitstekende afbraamresultaten bij bijzonder moeilijk bereikbare contouren. Gereedschap zonder punt.**Toepassing:**Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukanten en voor **contourwerkzaamheden**.**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Maat S	4,9 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Fasenfrezen	30 graden
Voeding $f_z$ in staal < 60 HRC	0,035 mm
Serie	Diabolo
Hoekfasehoek	60 graden
Aantal tanden Z	6
grote Ø $D_2$	10 mm

kleine $\varnothing D_3$	5 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	10 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Tolerantie nominale $\varnothing$	h6
Spiraelhoek	35 graden
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek	60 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	rood
Producttype	Afbramer

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	90 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

