


**Garant****CC.T 060204, Soort: HU7315-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 060204 HU7315-1 Soort: HU7315-1  
Spaanbreker: AF  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	AF
Tolerantie	G
ISO-code wisselplaat	CCGT 060204
Soort	HU7315-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min

Coating	ongecoat
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het draaien