


Garant**CC.T 120404, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260064 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406380298 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CC.T 120404 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Soort | HU7315-1 |
| Voeding f | 0,03 - 0,1 mm/omw, |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 600 m/min |
| Snijmateriaal | HM |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Tolerantie | G |
| Snedecondities | continu |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Aantal wisselingen/snikanten | 2 |
| Coating | ongecoat |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Spaanbreker | AF |
| Hoofdtoepassing | N |
| ISO-code wisselplaat | CCGT 120404 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |