

Garant**DC.T 11T304, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snikkanten	2
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm

Soort	HU7315-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Tolerantie	G
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Spaanbreker	AF
Coating	ongecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien