

Garant**Handtappenset, ongecoat, MF: 2X0,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130470 2X0,25
GTIN	4045197066848
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap**. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Draadspoed: 0,25 mm

Totale lengte L: 36 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 1,75 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	1,75 mm
Schroefdraad-Ø	2 mm
Draadspoed	0,25 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Totale lengte L	36 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2181
Draaddiepte	4 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2×0,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt