

**Garant****Handtap los Nasnijtap, ongecoat, M: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130180 M20
GTIN	4045197066053
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

**Technische beschrijving**

Draadspoed	2,5 mm
Kerngat-Ø	17,5 mm
Schroefdraad-Ø	20 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Totale lengte L	95 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	40 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M20
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden

Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		