

Garant**Machinetap HSS-E-PM, TiCN, M: M6****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 135760 M6 |
| GTIN | 4045197077578 |
| Artikelklasse | 11H |

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering, met 15° rechtse spiraal.**Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspeed: 1 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 5 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|---------|
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Draadspeed | 1 mm |
| Kerngat-Ø | 5 mm |
| Schroefdraad-Ø | 6 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Norm | DIN 371 |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Totale lengte L | 80 mm |
| Schacht-vierkant □ | 4,9 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Snijmateriaal | HSS E PM |
| Draaddiepte | 12 mm |
| Draadsoort | M |
| Draadafmeting | M6 |
| Coating | TiCN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Spiraalkhoek | 15 graden |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2xD bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking |
| Gekleurde ring | roze |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 23 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 13 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 7 m/min | P |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt | 5 m/min | S |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |