

**Garant**
**VHM-ruimer HPC doorlopend gat, DLC, Nominale  $\varnothing$  DC: 16H7 mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 164346 16H7   |
| GTIN          | 4045197593283 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht- $\varnothing$  voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

**Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.**

Met **DLC-coating  $sp^2$**  van de nieuwste generatie.

**Toepassing:**

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.

Tolerantie boring- $\varnothing$ : H7

Aantal snijkanten Z: 6

Tolerantie boring- $\varnothing$ : H7

Snijlengte  $L_c$ : 25 mm

Afkoppellengte  $L_1$ : 97 mm

Totale lengte L: 150 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht- $\varnothing$   $D_s$ : 16 mm

**Technische beschrijving**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Schachttolerantie            | h6          |
| Afkoppellengte $L_1$         | 97 mm       |
| Nominale $\varnothing$ $D_c$ | 16 mm       |
| Voeding f in gietaluminium   | 1,7 mm/omw, |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>           | 16 mm   |
| Totale lengte L                    | 150 mm  |
| Snijlengte L <sub>c</sub>          | 25 mm   |
| Aantal snijkanten Z                | 6   |
| aanbevolen boor-Ø in gietaluminium | 15,8 mm   |
| Tolerantie boring-Ø                | H7  |
| Coating                            | DLC   |
| Snijmateriaal                      | VHM   |
| Norm                               | Fabrieksnorm                                      |
| Type                               | W   |
| Inwendige koeling                  | ja, met 25 bar                                    |
| Schacht                            | DIN 6535 HA met h6                                |
| Verspaningsstrategie               | HPC   |
| Toepassing bij boringtype          | bij doorlopend gat                                |
| Gekleurde ring                     | geel  |
| Producttype                        | Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten |