

**Machinetap HSS-E vorm C, TiN, M: M2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135900 M2
GTIN	4045197077851
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Geringe neiging tot materiaaloplossing.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolgers zijn nr. 135960 – 136158.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,4 mm

Totale lengte L_{tot} : 45 mm

Schacht-Ø: 2,8 mm

Schacht-vierkant: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 1,6 mm

Technische beschrijving

Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,4 mm
Kerngat-Ø	1,6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	2 mm
Norm	DIN 371

Schacht-Ø	2,8 mm
Totale lengte L _{tot.}	45 mm
Schacht-vierkant	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	6 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen