

**Garant****Handtappenset, ongecoat, MF: 25X1,5****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130470 25X1,5 |
| GTIN          | 4045197067227 |
| Artikelklasse | 11G           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap**. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 23,5 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Draadspoed               | 1,5 mm  |
| Kerngat-Ø                | 23,5 mm |
| Schroefdraad-Ø           | 25 mm   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |
| Totale lengte L          | 90 mm   |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Schacht-vierkant □           | 14,5 mm                    |
| Tolerantieklasse             | ISO 2 6H                   |
| Snijmateriaal                | HSS                        |
| Norm                         | DIN 2181                   |
| Draaddiepte                  | 50 mm                      |
| Draadsoort                   | MF                         |
| Draadafmeting                | M25×1,5                    |
| Coating                      | ongecoat                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                     |
| Aansnijdingsvorm             | C                          |
| Aansnijdingsvorm             | D                          |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9     |
| Inwendige koeling            | nee                        |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij blind gat      |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting                 | rechts                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Handtap                    |
| Gekleurde ring               | zonder                     |
| Producttype                  | Tap                        |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen              | beperkt geschikt |                |          |
| Aluminium<br>(kortspanend)    | beperkt geschikt |                |          |
| Aluminium > 10% Si            | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |
| GG(G)                         | beperkt geschikt |
| Uni                           | geschikt         |
| Olie                          | geschikt         |
| droog                         | beperkt geschikt |