

Garant**Handtappenset, ongecoat, G: G1.1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.****Toepassing:****Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 41,91 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D_s: 32 mm

Schacht-vierkant □: 24 mm

Kerngat-Ø: 39,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	41,91 mm
Draadspoed	2,309 mm
Kerngat-Ø	39,5 mm
Gangen per inch	11

Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	32 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Draaddiepte	83,82 mm
Draadafmeting	G1.1/4
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt