



## Machinetap HSS-E-PM vorm C 6G, TiAlN, M: M12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	136155 M12
GTIN	4045197272300
Artikelklasse	11H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Vorm C** (2 – 3-gang-aansnijding).

**Tolerantieklasse ISO 3 / 6G**

#### Toepassing:

Voor werkstukken, die van een **galvanische beschermlaag** worden voorzien of door harden licht krimpen.

#### Opmerking:

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

**Aanbevolen opvolgers zijn nr. 135960 – 136158.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 3 6G

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte  $L_{tot}$ : 110 mm

Schacht-Ø: 9 mm

Schacht-vierkant: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,2 mm

### Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	10,2 mm
Aantal spaangroeven	3

Draadspoed	1,75 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Norm	DIN 376
Schacht-Ø	9 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	110 mm
Schacht-vierkant	7 mm
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	36 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M12
Coating	TiAlN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen