



## Machinetap HSS-E-PM vorm C 6G, TiAlN, M: M3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	136155 M3
GTIN	4045197272249
Artikelklasse	11H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Vorm C** (2 – 3-gang-aansnijding).

**Tolerantieklasse ISO 3 / 6G**

#### Toepassing:

Voor werkstukken, die van een **galvanische bescherm laag** worden voorzien of door harden licht krimpen.

#### Opmerking:

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

**Aanbevolen opvolgers zijn nr. 135960 – 136158.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 3 6G

Draadspeed: 0,5 mm

Totale lengte  $L_{tot.}$ : 56 mm

Schacht-Ø: 3,5 mm

Schacht-vierkant: 2,7 mm

Kerngat-Ø: 2,5 mm

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadspeed	0,5 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Aansnijdingshoek	50 graden

Kerngat-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø	3,5 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	56 mm
Schacht-vierkant	2,7 mm
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Coating	TiAlN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen