

Garant**Handtappenset, ongecoat, UNC: 6-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130700 6-32
GTIN	4045197068002
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.****Toepassing:****Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 351

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 3,51 mm

Totale lengte L: 45 mm

Schacht-Ø D_s: 4 mm

Schacht-vierkant □: 3 mm

Kerngat-Ø: 2,85 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	2,85 mm
Gangen per inch	32
Draadspoed	0,794 mm
Schroefdraad-Ø	3,51 mm
Norm	DIN 351
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	4 mm
Totale lengte L	45 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Draaddiepte	7,02 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	6-32 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt