

Garant
Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM, DLC, M: M10

Bestelgegevens

Bestelnummer	131125 M10
GTIN	4045197648501
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele uitvoering met schilaansnijding en schacht conform DIN1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met **gesynchroniseerde spindelaandrijving**. De geleiding geschiedt via de synchroonspindel van de machine.

Speciale **DLC-coating sp²** van de nieuwste generatie voor optimale standtijden.

Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Opmerking:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de **GARANT**-draadsnij-snelwisselhouder **nr. 338100 – 338121 met minimale lengtecompensatie (MLA)** de bewerking met optimale proceszekerheid.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklassen: ISO 2X 6HX

Draadspeed: 1,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 10 mm

Schacht-vierkant □: 8 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	8,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	10 mm

Draadspoed	1,5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	100 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	25 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	DLC
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Schachttolerantie	h6
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de synchrone bewerking
Gekleurde ring	geel
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	geschikt	30 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	30 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	25 m/min	N

PMMA acryl	geschikt	25 m/min	N
AFK aramide	beperkt geschikt	5 m/min	N
PA 66 GF30	beperkt geschikt	15 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	25 m/min	N
Cu	geschikt	55 m/min	N
CuZn	geschikt	35 m/min	N
GFK	beperkt geschikt	6 m/min	N
CFK	beperkt geschikt	4 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
Lucht	geschikt		